

RXK-CM系列 半封变频螺杆式制冷压缩机组






综述

RXK-CM系列半封变频螺杆式制冷压缩机组包括RXK10-CM、 RXK15CM、 RXK20-CM共3种规格全自动机组。



机组命名



规范与标准

- GB/T 5773 容积式制冷压缩机性能试验方法
- GB/T 19410 螺杆式制冷压缩机
- GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
- TSG21-固定式压力容器安全技术监察规程

供货范围

机组包括半封变频螺杆压缩机、油分离器、油冷却系统、润滑系统、控制中心和VSD启动柜,机组所有组装包括接管与敷线均由工厂完成。机组润滑油分开发运到用户现场,制冷剂由用户提供。



机组特点

高效变频

- 全系产品采用变频设计,通过变频调速实现25%-100%无级能量调节,针对不同运行负荷,始终保持高效运行。
- 得益于变频技术的应用,经济器可以在所有负荷范围持续运行,进一步提升机组运行效率。
- 全新的半封变频螺杆压缩机设计,性能稳定可靠,制冷速度快,最高运行频率高达200Hz。
- 采用变频能量调节设计替代压缩机滑阀,最大限度减少压缩机运动部件,运行更可靠。压缩机内置吸气过滤器可保障压缩机的长期安全运行。
- 采用变频启动较传统星三角启动具有更高的位移功率因素,同时可大幅降低对电网的冲击影响。

其他特点

- 供液阀采用电子膨胀阀使得机组能量调节更快速、更精准。
- 高效油过滤器的应用使润滑油系统更加清洁,有效保障压缩机的使用寿命。
- 采用R507作为标准冷媒,安全环保,性能稳定可靠,无温度滑移问题。
- 先进的 Smart View II plus 控制中心提供了最优化的能量调节、安全监控和保护功能,同时可以实现单机头机组的顺序控制功能。
- 机组结构紧凑,占地面积小,同时易于操作与维护,机载风冷变频柜设计更是省却了较多的客户现场工作量。

机组使用范围

项目	条件					
制冷剂	R507					
蒸发温度范围	-35°C ~ -10°C					
冷凝温度范围	28°C ~ 42°C					
标准冷却水进出水温差(仅水冷油冷)	5°C					
水侧污垢系数	≤0.086 m².°C/kW					
机组安装场地	室内,安全区域					
环境温度	5°C~40°C					
相对湿度	20%-90%					
海拔	≤1000m					

- 注: ·R507制冷剂侧设计压力为2.5MPa,冷却水侧设计压力为1.0MPa;
 - ·制冷剂由用户提供;
 - · 不推荐应用于非直接供液系统如桶泵供液。



主要部件介绍 — 变频半封螺杆压缩机



吸气过滤网

集成在压缩机吸气腔内,可防止制冷剂中的杂质带入压缩机,避免损坏螺杆转子。

能量调节

采用全新变频变速能量调节设计替代压缩机滑阀,最大程度减少压缩机运动部件,运行稳定可靠。可实现约25%-100%无级能量调节,针对不同运行负荷,始终保持高效运行。





壳体

- 采用铸铁壳体,设计压力3.1MPa,按照美国ASHRAE-15安全工程标准设计和测试。高精密的加工确保转子在各种压力比时始终保持精确定位,减少磨损,防止渗漏,延长寿命。
- 优化进气流道设计,进气阻力小,能充分冷却电机。
- 集成油路系统,安装简便,故障率低。



轴承

- 采用SKF或FAG全抗磨滚动轴承,磨损低,设计寿命长达100,000小时(L10)。
- 圆柱滚子轴承受径向载荷,角接触球轴承承受轴向载荷,高精度轴承设计保证了压缩机的精确定位。



转子

采用世界领先的非对称转子型线,最佳齿数5+7组合,运行高效稳定。 转子采用锻钢磨削加工而成,精度高,使用寿命长。最高转速可达 6000rpm,极大提升单机制冷量。





主要部件介绍 一

SmartView II Plus控制中心

- SmartViewII Plus控制中心是一个由专用控制器组成的控制中心,安装在RXK系列机组,对整个制冷系统进行控制,将工艺出口温度维持在设定范围内。同时提供数据监控,数据记录,安全保护等功能。该控制器由工厂负责安装、敷线和测试。
- 控制器监控工艺出口温度与设定值的偏差以及工艺出口温度的变化速率,按要求 实现启/停,加载/卸载压缩机。
- 用户可以通过触摸液晶显示屏看到运行数据和程序数据,数据采用公制单位。
- 控制中心为操作者提供了安全访问密码,以防止在未经许可的情况下改变设定值。访问级别分为三级,每级均有自己的密码。
- 控制中心提供系统运行、系统故障、系统报警、外部安全连锁信号(干触点), 并可通过通讯方式提供机组过程数据。
- 控制中心提供除"本地"控制方式外的"远程"、"通讯"控制方式。可以在远程位置通过远程开关或串行通讯来启停机组。机组提供的通迅协议为Modubus RTU。









菜单选项		显示内容						
	吸气温度	吸气压力	运行频率					
+44-v=v	排气温度	排气压力	满载电流百分比					
运行状态	油分温度	油压						
	油过滤后温度							
116-240	运行状态	变频器						
监视	压缩机	经济器						
	系统设置							
		容量模式	模式2					
	容量控制	容量通道	模式3					
		模式1	模式4					
	Vi控制							
	CT /eh-LO /(7-1-h-	吸气压力高	电机电流高					
	压缩机保护	排气压力高	触点保护					
	电机喷液控制	开关控制	电机喷液脉冲控制					
#J #P	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	电磁阀控制	低喷液压力保护					
配置	液体引射油冷控制	电子膨胀阀控制						
	经济器控制	预启动设置	电子膨胀阀控制					
		电机设置	手动调速					
	VSD	调速参数设置	手动调速					
		跳频设置						
		有效	AO功能选择					
	.\A⊮C	DI						
	诊断	DO						
		AO1						
历史	故障列表,清除故障、历史,趋势跟踪							
日程	机组定时开、关机							
设置		显示屏设置,软件更新,校准						



其他主要部件及配置介绍





变频柜

- 风冷式机载变频柜,快速精确的应对压缩机能量调节,结构紧凑,便于现场接线。
- 软启动:零冲击电流,启动过程中电流都不会超过满负荷电流,降低对电网的冲击。启动时电机不发热,停机后可快速再启动。
- 高位移功率因素: 变频器在所有负荷下均提供稳定的高位移功率因数, 而传统定频机组在部分负荷运行时位移功率因数较低, 实际上机组大部分时间运行在部分负荷状态。



控制阀

制冷剂流量调节均采用电子膨胀阀,配合专用的控制逻辑,控制精度高,响应速度快,调节范围广。可有效控制经济器回气过热度以及油温,极大改善机组性能及运行可靠性。





油分离器

• 立式高效油分离器设计,有效防止润滑油进入系统,确保系统始终 高效运行。



油冷却系统

■ 根据运行工况优化配置油冷却系统(喷液冷却或水冷油冷),满足 压缩机润滑油的冷却要求,节省机组空间和换热器材料消耗。

润滑油系统

- 压缩机专为无润滑油泵运行而设计,所有的喷油与润滑靠压差实现。 机组外表喷涂工业冷冻专用油性漆,防腐耐用。
- 配有外置高效油过滤器,保证压缩机长期可靠运行。

其他配置

- 油加热器: 沉浸式油加热器可保持油温, 使制冷剂有效地从油中分离。
- 油位开关:保护压缩机不会因缺油而损坏。

经济器(选项)

- 采用钎焊板式换热器作为经济器,结构紧凑,换热效率高。设计压 力为2.5MPa。
- 得益于变频技术的应用,经济器可在更多的部分负荷工况下保持运 行,大幅提高机组的制冷量和制冷效率。



油漆

机组发货

• 整机充氮保护,并采用热塑膜包装。



技术参数

		中温工况标准	配置(蒸发温度>-20℃)		
	型		RXK10-CM	RXK15-CM	RXK20-CM
		型号及数量	CRS124*1	CRS124*1	CRS136*1
	压缩机	电机额定功率	196	196	196
	上当的人	启动方式		变频启动	
		容量调节范围		约25%~100%	
机组		机载数量	1	1	1
	变频柜	变速范围		约25%~100%	
		供电电源		380V/3P/50Hz	
	制冷剂	牌号		R507	
	润滑油	1牌号			
	润滑油充注量	L	65	71	78
	吸气接管	法兰HG20592	DN80	DN80	DN100
接口尺寸	排气接管	mm	Ф73×5	Ф73×5	Ф89×6
	喷液冷却接管	mm	Ф34×4.5	Ф34×4.5	Ф34×4.5
	长	mm	3050	3050	3050
外形尺寸	宽	mm	1400	1400	1400
	高	mm	2250	2250	2250
重量	运输重量	kg	1620	1640	1700
土里	运行重量	kg	1720	1740	1830
			选项配置		
	进水口尺寸	法兰HG20592	DN32	DN32	DN32
水冷油冷	出水口尺寸	法兰HG20592	DN32	DN32	DN32
	润滑油充注量	L	49	49	44
经济器(板换)	进液口尺寸	mm	Ф60×4	Ф60×4	Ф60×4
~±//1 HH (1/X)/\/	出液口尺寸	mm	Ф60×4	Ф60×4	Ф60×4

注

- 1) 机组运输重量和运行重量因机组配置不同会有差别,表中重量为近似值;
- 2) 机组润滑油总充注量=油分充注量+油冷充注量(喷液冷却时油冷充注量=0);
- 3) 喷液冷却接管尺寸为喷液组阀接口尺寸,客户接管规格应按管路允许压降进行设计计算;
- 4) 经济器进出口尺寸为板式换热器进出口尺寸,客户接管规格应按管路允许压降进行设计计算。
- 5) 机组外形尺寸基于标准配置,其他配置可能影响机组外形尺寸。





		——————— 低温工况标准	配置(蒸发温度≤-20℃)		
	型	-	RXK10-CM	RXK15-CM	RXK20-CM
		型号及数量	CRS124*1	CRS124*1	CRS136*1
	E (4) LD	电机额定功率	196	196	196
	压缩机	启动方式		变频启动	
		容量调节范围		约25%~100%	
机组		机载数量	1	1	1
	变频柜	变速范围		约25%~100%	
		供电电源		380V/3P/50Hz	
	制冷剂	1牌号		R507	
	润滑泊	由牌号		FRICK #13B	
	润滑油充注量	L	110	110	115
	吸气接管规格	法兰HG20592	DN80	DN80	DN100
***	排气接管规格	mm	Φ73×5	Ф73×5	Ф73×5
接口尺寸	水冷油冷进水口	法兰HG20592	DN32	DN32	DN32
	水冷油冷出水口	法兰HG20592	DN32	DN32	DN32
	K	mm	3050	3050	3050
外形尺寸	宽	mm	1550	1550	1550
	盲	mm	2250	2250	2250
壬巳	运输重量	kg	1860	1880	1950
重量	运行重量	kg	2020	2060	2140
			选项配置		
な文品 (托格)	进液口尺寸	mm	Ф60×4	Ф60×4	Ф60×4
经济器 (板换)	出液口尺寸	mm	Ф60×4	Ф60×4	Ф60×4

- 1) 机组运输重量和运行重量因机组配置不同会有差别,表中重量为近似值;
- 2) 机组总注油量=油分注油量+油冷注油量;
- 3) 经济器进出口尺寸为板式换热器进出口尺寸,客户接管规格应按管路允许压降进行设计计算。 4) 机组外形尺寸基于标准配置,其他配置可能影响机组外形尺寸。



常用工况性能参数表

型묵	蒸发温度 ℃	冷凝温度 ℃	制冷量 kW	压缩机输入功率 kW	СОР	冷凝负荷 kW	油冷负荷 kW	油冷类型	
	-10	36℃	216	88	2.45	304	-		
	-10	40°C	210	95	2.21	305	_	LIOC	
	15	36℃	183	86	2.13	269	-	LIOC	
RXK10-CM	-15	-13	40°C	176	94	1.87	270	_	
KAK10-CIVI	-28	36℃	112	82	1.37	194	15		
	-28	40°C	108	88	1.23	196	18	WCOC	
	-35	36℃	82	78	1.05	160	19	VVCOC	
	-35	40°C	78	83	0.94	161	22		

<u></u> 型号	蒸发温度 ℃	冷凝温度 ℃	制冷量 kW	压缩机输入功率 kW	СОР	冷凝负荷 kW	油冷负荷 kW	油冷类型
	10	36℃	293	119	2.46	412	-	
	-10	40°C	285	130	2.19	415	-	LIOC
	-15	36℃	249	117	2.13	366	-	LIUC
RXK15-CM	-12	40°C	241	128	1.88	369	-	
KXK15-CIVI	20	36℃	152	110	1.38	262	17	
	-28	40°C	147	119	1.24	266	21	WCOC
	-35	36℃	113	105	1.08	218	23	WCOC
	-35	40°C	108	114	0.95	222	28	

注:

以上工况基于压缩机吸/排气压力所对应的饱和温度,10℃吸气过热度;

以上数据为配置经济器机组的性能。




型묵	蒸发温度	冷凝温度 ℃	制冷量 kW	压缩机输入功率 kW	СОР	冷凝负荷 kW	油冷负荷 kW	油冷类型				
	-10	36℃	392	147	2.67	539	-					
	-10	40°C	381	161	2.37	542	-	HOC				
	15	36℃	331	144	2.3	475	-	LIOC				
DVK30 CM	-15	40°C	322	158	2.04	480	-					
RXK20-CM	20	36℃	203	143	1.42	346	20					
	-28	-28	-28	-28	-28	40°C	195	155	1.26	350	26	WCOC
	-35	36℃	150	137	1.09	287	26	WCOC				
	-35	40°C	144	148	0.97	292	32					

注: 以上工况基于压缩机吸/排气压力所对应的饱和温度,10℃吸气过热度; 以上数据为配置经济器机组的性能。






外形尺寸(mm)



油冷方式: LIOC

型 号	外形尺寸		排气接口			吸气接口			电机冷却&喷液接口			经济器进出接口			
至与	L*W*H	А	В	С	D		F	G		K	М	N	Р	Q	
RXK10-CM		1998	116	703	1406	2382	251	981	2615	22	682	163	2586	257	
RXK15-CM	3020×1390×2250	2018	116	723	1406	2382	251	981	2615	22	682	163	2586	257	
RXK20-CM		2034	68	720	1433	2411	251	981	2615	22	682	163	2586	257	







油冷方式: WCOC

	油冷形式:WCOC																				
型号	蒸发温度	外形尺寸	尺寸 排气接口]	吸气接口		电	机冷却	П		Z济器i	进出接[1	油剂	令却器出	<u></u>	油冷却器进口			
坐写	然及/// 然及/// // // // // // // // // // // // //	L*W*H	А	В	С	D			G		K	М	N	Р	Q	R	S		U	V	Х
DVK10 CM	>-20°C		1998	116	703	1406	2382	251	981	2615	22	682	163	2586	257	337	2390	945	217	2390	855
RXK10-CM	≤-20°C	-	1998	116	703	1406	2382	251	981	2615	22	682	163	2586	257	337	2390	945	217	2390	855
DVK1E CM	>-20°C	2020 × 15 40 × 2250	2018	116	723	1406	2382	251	981	2615	22	682	163	2586	257	337	2390	945	217	2390	855
RXK15-CM	≤-20°C	3020×1540×2250	1998	116	703	1406	2382	251	981	2615	22	682	163	2586	257	337	2390	945	217	2390	855
DVK20 CM	>-20°C	-	2034	68	720	1433	2411	251	981	2615	22	682	163	2586	257	332	2390	855	222	2490	855
RXK20-CM	≤-20°C		2018	116	723	1433	2411	251	981	2615	22	682	163	2586	257	332	2390	855	222	2490	855



机组基础尺寸(mm)






型 号	油冷形式	А	В	С	D	Е	F	Н	地脚螺栓
RXK10-CM		2400	670	3000	1450	360	250	450	M16X400
RXK15-CM	LIOC	2400	670	3000	1450	360	250	450	M16X400
RXK20-CM		2400	670	3000	1450	360	250	450	M16X400
RXK10-CM		2400	670	3000	1600	360	400	450	M16X400
RXK15-CM	WCOC	2400	670	3000	1600	360	400	450	M16X400
RXK20-CM		2400	670	3000	1600	360	400	450	M16X400

建议维修操作空间尺寸(mm)

(含换热管检修更换维护空间)




 型号	油冷形式	А	В	С	D	Е	F
RXK10-CM		800	800	800	800	/	1
RXK15-CM	LIOC	800	800	800	800	/	/
RXK20-CM		800	800	800	800	/	1
RXK10-CM		800	800	800	800	2500	500
RXK15-CM	WCOC	800	800	800	800	2500	500
RXK20-CM		800	800	800	800	2500	500



机组现场接线

RXK机组为每台压缩机配有一台独立的机载变频启动柜,现场接线按照下面接线图的要求。

接线图



注:

注2A: 水流开关为可选项,分开发运,在现场接线。

注2B: 此项为可选项,闭合安全。

Notes:

NOTE 2A:FLOW SWITCH IS OPTION, SEPARATE SHIPMENT, SHALL BE WIRED IN FIELD.

NOTE 2B:OPTION,SAFE CLOSED.




变频启动柜型号和外围器件

变频启动柜型号	推荐输入侧IEC线缆规格(mm²)	推荐IEC地线规格(mm²)	推荐输出侧IEC线缆规格(mm²)
RSV-SKID-0200-T65	2x(3×120)	120	2×(3×120)

启动柜外形图

客户380V供电电缆由启动柜顶部178×298矩形封板处进入启动柜,客户可根据电缆规格,在矩形封板上开孔,并选用合适的葛兰。









关于江森自控智慧建筑科技与解决方案业务

江森自控智慧建筑科技与解决方案业务以建筑科技为核心,筑造更加安全、智慧和可持续发展的世界。我们全面的技术涵盖了建筑的 方方面面,从暖通空调与制冷、楼宇自控、安防到消防,我们时刻以专业实力超越客户期望。凭借在150多个国家强大的分支机构和 分销网络,我们帮助楼宇业主、运营商、工程师以及承包商实现建筑在全生命周期的发展。我们拥有业内最值得信赖的品牌,包括 Tyco®, YORK®, Metasys®, Ruskin®, Trion®, Trius®, Frick®, PENN®, Sabroe®, Simplex®, Ansul®, Software House® 和 Sensormatic®等。

更多信息,敬请关注www.johnsoncontrols.cn 或关注官方微信"江森自控智慧建筑"。

上海 北京 广州

电话: (010) 5928 1888 电话: (021) 2285 7000 电话: (020) 8363 5222 传真: (010) 5928 1818 传真: (021) 2285 7599 传真: (020) 8363 5828

成都 南京 济南

电话: (028) 6268 5000 电话: (025) 8479 9857 电话: (0531) 8318 5555 传真: (028) 8602 6818 传真: (025) 8479 9624 传真: (0531) 8318 5500

江森自控



江森自控

关注我们:



热线电话: 400-820-6607 www.johnsoncontrols.cn

